



SCHERMI ANTI-X MOBILI UNIVERSALI - MEDICO

Dimensioni:

- con schermo tutto giù cm.146
- con schermo tutto su cm.177
- peso kg.54
- schermo acrilico cm 116x50 h

Product Description

Schermo mobile anti-rx specifico per la protezione del medico (I° operatore) e suo diretto assistente che operano a ridosso del tavolo operatorio e del paziente quindi trovandosi in questo modo estremamente esposti alle radiazioni diffuse causate dal corpo del paziente. **Estremamente versatile e leggero** nella movimentazione, può essere agevolmente posizionato a **ridosso/sopra** il corpo del paziente grazie alla speciale sagomatura dello schermo in acrilico. La struttura inferiore è in acciaio verniciato a forno con vernici a polvere epossidiche che lo rendono resistente agli urti e ai graffi e ne consentono inoltre una facile pulizia e disinfezione. **La speciale sagomatura delle razze inferiori** a cui sono fissate le ruote permettono un suo posizionamento agevole sotto il tavolo senza interferire con altre apparecchiature o con i piedi degli operatori. Lo schermo superiore in **“Acrilico” anti-rx è di elevata qualità e trasparenza**, la sua specifica struttura acrilica lo rendono estremamente resistente agli urti e alle sollecitazioni meccaniche consentendone un suo utilizzo in totale sicurezza. I bordi sono molati e arrotondati. **L'equivalenza piombo è di Pbmm.0,50** omogenea su tutta la sua superficie. Viene fornito completo di pellicole protettiva di rimuovere prima dell'uso. Si raccomanda la sua copertura con telo sterile prima dell'uso. Lo scorrimento a coulisse **“Up & Down”** dello schermo è del tipo **“assistito”** ovvero avviene con l'aiuto di **due speciali molle controbilanciate** che ne facilitano la manovrabilità e mantengono lo schermo in posizione una volta rilasciato, una volta posizionato, lo schermo **“deve essere bloccato”** in sicurezza agendo sull'apposita manopola. La guida morbida e precisa è assicurata da cuscinetti con sfere acciaio inox e guide in nylon autolubrificante. Lo schermo in acrilico ha una dimensione di cm.116x50h può essere posizionato in un range **“Up & Down”** di 30cm. da cm.146 tutto giù a cm.177 tutto su. È dotato di **due tendine inferiori con equivalenza Pbmm.0,50** di cui una fissa e l'altra scorrevole in modo da chiudere qualsiasi spazio e ridurre al minimo le fughe di radiazioni fra tavolo e schermo. La movimentazione avviene su quattro ruote piroettanti di idonea portata con \varnothing 80mm. in materiale **“Santoprene”** a basso attrito con cuscinetti e staffe in acciaio inox, due ruote sono dotate di freno di stazionamento. **Manutenzione - Pulizia:** lo schermo non necessita di particolari manutenzioni periodiche se una verifica funzionale corretta e pulizia dello schermo e delle ruote. Per la pulizia e disinfezione **“della parte inferiore”** sono disponibili specifici prodotti distribuiti da EUROPROTEX Radioprotezione s.r.l.. Per la pulizia dello schermo in **“Acrilico”** utilizzare alcool con un panno morbido (altri prodotti potrebbero renderlo opaco).

- Comodo e versatile
- Protezione **Pbmm 0,50**
- Sagomato per un idoneo posizionamento
- Per la protezione del i° operatore e assistente